

Geluiddemper U-M5-50

Artikelnummer: 534221

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	50
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal demperinzetstuk	brons
Informatie materiaal inschroeftap	Messing