

# afdichtingsring OL-1/8-500

Artikelnummer: 534232

FESTO

lekvrij, met metalen lichaam.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde   |
|--|--|
| Gebaseerd op norm                                | ISO 16030  |
| Aantal stuks per verpakking                      | 500  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 3 MPa   |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 30 bar   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 435 psi  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 2 - matige corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP-classificatie volgens CD-0033               | F1a  |
| Cleanroomklasse                                  | Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk.<br>Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie. |
| Omgevingstemperatuur                             | -40 ... 100 °C   |
| Aanzetspanning bij kamertemperatuur              | ja   |
| Nominaal aandraaimoment                          | 6 Nm   |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment       | ± 20 %   |
| Pneumatische aansluiting                         | G1/8   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform   |
| Materiaal aanslagen                              | Aluminium  |
| Materiaal dichtingen                             | HNBR   |