

# afdichtingsring OL-3/8-200

Artikelnummer: 534234

FESTO

lekvrij, met metalen lichaam.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Aantal stuks per verpakking	200
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 3 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 30 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 435 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Omgevingstemperatuur	-40 ... 100 °C
Aanzetspanning bij kamertemperatuur	ja
Nominaal aandraaimoment	13 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Aluminium
Materiaal dichtingen	HNBR