

# smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-QS-6-RS-D

Artikelnummer: 534338

FESTO

met kartelschroef en contraoer.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
normaal nominaal debiet in smoorrichting	400 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	290 ... 420 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	600 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 ... 680 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	5 Nm
Productgewicht	50 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal losring	POM
Materiaal gekartelde kop	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitgiet zink