


# Eindeelopschakelaar montage-elementen DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Artikelnummer: 534469

FESTO

voor zwaai-aandrijvingen met montage-interface volgens VDI/VDE 3845.  
Geschikt voor alle draai-aandrijvingen DAPS en alleen voor DRD/DRE met de groottes 4 tot 225. Voor draai-aandrijvingen DRD/DRE met de groottes 1 tot 2 reps. 375 tot 880 is de montage alleen met adapter DAPZ-SBZ-... mogelijk.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	8 ... 13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	nee
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Polariteitsbescherming	nee
Meetprincipe	Mechanisch/elektrisch
Schakelpositie-indicator	ja
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Isolatiespanning	250 V
Max. uitgangsstroom	9.000 mA
Stootspanningsweerstand	4 kV
Vervuilinggraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 85 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PC
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	PA