


Eindeloopschakelaar montage-elementen DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Artikelnummer: 534471

FESTO

voor zwaai-aandrijvingen met montage-interface volgens VDI/VDE 3845.
Geschikt voor alle draai-aandrijvingen DAPS en alleen voor DRD/DRE met de groottes 4 tot 225. Voor draai-aandrijvingen DRD/DRE met de groottes 1 tot 2 reps. 375 tot 880 is de montage alleen met adapter DAPZ-SBZ-... mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	8 ... 13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Meetprincipe	inductief
Schakelpositie-indicator	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Isolatiespanning	50 V
Max. uitgangsstroom	200 mA
Schakeluitgang	PNP
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem insteekbaar
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PC
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	PA