


stekker FBS-RJ45-8-GS

Artikelnummer: 534494

FESTO

[voor functiemodule CPX-FEC...](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	33 mm
Hoogte	41 mm
Lengte	20 mm
Productgewicht	15 g
Specificatie Ethernet-kabel	Type: CAT.5 Individuele draaddiameter: 0,89 - 0,99mm AWG 24-26 fijndradig
Beveiliging tegen direct en indirect contact	Functionele extra-lage spanning met veilige scheiding (PELV)
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 5,4 mm
Beschermingsgraad	IP65 IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 % niet condenserend
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal dichtingen	NBR