

# filter MS12N-LF

Artikelnummer: 535026

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Werkdruk	0,8 ... 20 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminiumlegering