


# magneetspoel MSFG-24DC-K5-M-EX

Artikelnummer: 535621

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Inbouwpositie                              | willekeurig  |
| Schakelpositie-indicator                   | nee  |
| Min excitatietijd                          | 10 ms  |
| Inschakelduur                              | 100%   |
| Spoeleigenschappen                         | 24 V DC: 4,3 W   |
| Toegelaten spanningsschommelingen          | +/- 10 %   |
| ATEX-categorie Gas                         | II 2G  |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas    | Ex mb II T5  |
| ATEX-categorie Stof                        | II 2D  |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof   | Ex tD A21 IP65 T95°C   |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU    | EPL Db (CN)<br>EPL Db (RU)<br>EPL Dc (CN)<br>EPL Dc (RU)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (RU)<br>EPL Gc (CN)<br>EPL Gc (RU) |
| Explosie veilige omgevingstemperatuur      | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C   |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten    | PTB 03 ATEX 2098 X   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)   |
| Beschermingsgraad                          | IP65   |
| Omgevingstemperatuur                       | -20 ... 40 °C  |
| Productgewicht                             | 170 g  |
| Elektrische aansluiting                    | Kabel  |
| Kabellengte                                | 5 m  |
| Geleider-nominale doorsnede                | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Soort bevestiging                          | met kartelmoer   |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform   |
| Informatie materiaal magneetspoel          | Aluminium<br>epoxyhars<br>Koper<br>Staal   |
| Informatie materiaal wikkeling             | Koper  |