

olienevelaar MS4N-LOE-1/4-U

Artikelnummer: 535798

FESTO

metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	36 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	1 ... 12 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	40 l/min
normaal nominaal debiet	2.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	354 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	gespuitgiet aluminium aluminumlegering
Materiaal scherm	PA