


Ventieleiland CPA14-ASI-VI

Artikelnummer: 535848

FESTO

type 12, raster 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Ventiefunctie | 2x3/2 open/gesloten monostabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlicht 5/3 gesloten |
| Normaal nominaal debiet | 600 l/min |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrische aansturing | AS-Interface |
| Max. aantal ventielplaatsen | 8 |
| Maximaal aantal drukzones | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Breedte | 14 mm |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rastermaat | 14 mm |
| Soort bediening | elektrisch |
| Type eiland | 12 |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Stuurlichtverzorging | extern intern |
| Ventieleilandmontage | modulair en uitbreidbaar |
| Schakelpositie-indicator | LED |
| Stuurdruk | 3 ... 8 bar |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |