


vacuümfiler VAF-PK-3

Artikelnummer: 535883

FESTO

inline-uitvoering



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Filterfijnheid	50 µm
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Opmerking overwerkdruk	Gebruik enkel in open vacuümsystemen
Debiet bij onderdruk = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50,8 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	4 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Pneumatische aansluiting	PK-3 met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	Weefsel PA
Materiaal behuizing	PA
Geschikt voor uitwerpimpuls	≤ 8 bar