


# Checkbox CHB-C-X

Artikelnummer: 536084  
Einde productie

FESTO

[compacte vorm](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2015. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Max diameter deel  | 25 mm   |
| Telfunctie   | ja  |
| Beschermingsgraad  | IP64  |
| Aansluiting voor encoder                                 | volgens RS 485 specificatie   |
| Max lengte deel  | Afhankelijk van bandsnelheid en vereiste resolutie  |
| Min diameter deel  | 0,5 mm  |
| Min lengte deel  | 1 mm  |
| Uitgangen  | Sturing transportband<br>Bandsturing / bedrijfsklaar<br>Statusmelding "Waarschuwing"<br>Deel verkeerd<br>Deel goed, maar slecht georiënteerd<br>Deel goed en juist georiënteerd<br>Foutuitgang<br>PLC_Power<br>Meterstand bereikt |
| Ingangen   | Externe start<br>Counter Reset<br>Externe fout<br>Camera - Enable<br>Accumulsensor 2<br>Accumulsensor 1<br>Externe sensor<br>Externe teach<br>Type Select 3<br>Type Select 2<br>Type Select 1<br>Type Select 0<br>Toetsblokkering |
| Max. aantal verschillende oriënteringen per typegeheugen | 8   |
| Max. aantal typegeheugens                                | 12  |
| Voorselectie hoeveelheid                                 | Software CheckKon   |
| Telbereik  | 1 - 2 Mrd.  |
| Beveiliging intern                                       | 8 A smeltzekering   |
| Elektronische begrenzing van de uitgangen op             | 700 mA  |
| Max totaalstroom aan aansluiting PLC                     | 1 A   |
| Nominale bedrijfsspanning DC                             | 24 V  |
| Stroomopname bij onbelaste uitgangen                     | 750 mA  |
| Toegelaten spanningsschommelingen                        | +/- 15 %  |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)               | volgens EU-EMV-richtlijn  |
| Lagertemperatuur   | -20 ... 70 °C   |
| Omgevingsvoorwaarden                                     | droog   |

| Kenmerk              | Waarde   |
|----------------------|--|
|                      | Bescherming tegen extreme invloeden van vreemde lichtbronnen<br>zo zuiver mogelijke omgevingslucht |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C   |
| Resolutie camera     | 6/100 mm   |
| Belichtingstijd      | 128 ... 1.024 $\mu$ s  |
| Diagnose-interface   | 4-polig<br>M12x1<br>RS232-interface<br>115 Kbaud<br>Contactdoos                                    |