



Cilinder-ventielcombinatie DNCV-50- -PPV-A-5/2LAD

Artikelnummer: 536430

FESTO

met diagnosemodule.
Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	85 ... 500 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 V
Werking	dubbelwerkend
Spoelkarakteristieken	24 V DC: laagstroomfase: 0,5 W, hoogstroomfase: 1,23 W
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Dempingslengte	22 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	990 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.178 N
Te verplaatsen massa	538 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	79 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.960 g
Massatoeslag per 10 mm slag	25 g
Elektrische aansluiting	8-polig M12x1 Stekker rond design
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper geïntegreerd
Pneumatische aansluiting 5	Geluiddemper geïntegreerd
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal