

Ultrafijnfilter MS4N-LFM-1/8-ARM-Z

Artikelnummer: 536702

FESTO

0,01µm-filter, plastieken reservoir met plastieken beschermmantel, manuele condensaatftap, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	0,01 µm
Filterwerkingsgraad	99,9999 %
condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Ingangsdruk 1	0 ... 14 bar
Normaal nominaal debiet	120 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 1 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	1.7.2 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	190 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie filter	boorsilicaatvezel
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC