

Fijnfilter

MS4-LFM-1/8-BRM-DA-Z

Artikelnummer: 536819

FESTO

1µm-filter, plastieken reservoir met plastieken beschermmantel, manuele condensaaftap, met weergave van differentiaaldruk, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|--|
| Grootte | 4 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Filterwerkingsgraad | 99,99 % |
| condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Max. hoeveelheid condensaat | 19 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel |
| Differentiaaldrukindicator | Optische display |
| Ingangsdruk 1 | 0 ... 14 bar |
| Normaal nominaal debiet | 180 l/min |
| Bedrijfsmedium | gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | 2.7.3 volgens DIN ISO 8573-1 |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Restoliegehalte | 0,5 mg/m ³ |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 190 g |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie filter | boorsilicaatvezel |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal - informatie bokaal | PC |