

Fijnfilter

MS6-LFM-1/4-BUV-DA

Artikelnummer: 536845

FESTO

1µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap, met weergave van differentiaaldruk, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	1 µm
Filterrendement	99,99 %
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Differentiaaldrukindicator	Optische display
Werkdruk	2 ... 12 bar
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	950 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	140 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	820 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	boorsilicaatvezel
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	aluminumlegering