

Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

Artikelnummer: 537072

FESTO

met kartelschroef en contraoer, hoog debiet.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	400 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	290 ... 420 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	600 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	5 Nm
Productgewicht	40 g
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinformatie holle schroef	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie gekartelde kop	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaalinfo regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink