

# Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D

Artikelnummer: 537073

FESTO

met kartelschroef en contraoer, hoog debiet.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	475 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	325 ... 500 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	720 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	610 ... 760 l/min
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	5 Nm
Productgewicht	40 g
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinformatie holle schroef	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie gekartelde kop	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaalinfo regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink