


drukbooster DPA-40-16

Artikelnummer: 537274

FESTO

voor het genereren van hogere drukken.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Zuigerdiameter | 40 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Dubbele zuiger-drukbooster |
| drukindicator | G1/8 voorbereid |
| Uitgangsdruk 2 | 4,5 ... 16 bar |
| Werkdruk | 2,5 ... 10 bar |
| Drukregelbereik | 4,5 ... 16 bar |
| Ingangsdruk 1 | 2,5 ... 10 bar |
| Opmerking over drukregelbereik | Bij maximaal gespannen regelveer kan de maximale uitgangsdruk tot 40 % worden overschreden. |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.500 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | M7 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |