

scheidingslement VABD-B6-14-P-C

Artikelnummer: 537515

FESTO

voor de vorming van drukzones in de verzamelkanalen 1 en 3 van de aansluitprofielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk	0,9 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	20 g
Materiaal blindstoppen	Versterkt PA
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal O-ring	NBR
Materiaal scheidingslement	Staal