



# veldbusadapter FBA-PB-SUB-9-3XM12

Artikelnummer: 537934

Einde productie

voor de aansluiting op PROFIBUS.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	PROFIBUS
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	7
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde Busaansluiting inkomend (A), busaansluiting uitgaand (B), spanningstoevoer bus (C)
Elektrische aansluiting 2, design	rond (A), (B), (C)
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker (A), contactdoos (B), stekker (C)
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht (A), (B), (C)
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Kabellengte	0,11 m
Kabeldiameter	6 mm
Kabelmontage	7x0,14 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Material cable sheath	TPE-U(PUR)