

# aansluitkabel NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Artikelnummer: 538224

FESTO

voor multipoolaansluiting aan ventieleiland VTUB, met Sub-D stekker,  
15-polig.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	4-40 UNC-2B
Productgewicht	1.270 g
Elektrische aansluiting 1	Stekker Sub-D, 25-polig
Elektrische aansluiting 2	open einde, 15-aderig
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	90 mm
Kabeldiameter	9 mm
Kabelmontage	15x0,34
Beschermingsgraad	IP65 IP67 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal dichtingen	TPE-O