


Kunststofslang PUN-E-4x0,6-SW-500

Artikelnummer: 538460

FESTO

voor QS-insteekkoppeling geschikt, uiterst flexibel,
hydrolysebestendig, micronstabil, in het levensmiddelenbereik toegelaten.
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 mm
Debietrelevante buigradius	30 mm
Binnendiameter	2,8 mm
Min. buigradius	8 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Levensmiddeltoelating	FDA 2002/72/EG
Omgevingstemperatuur	-35 ... 50 °C
Productgewicht volgens lengte	0,008 kg/m
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal slang	TPE-U(PU)