

# Ventieleiland CPA-SC-FB-VI

Artikelnummer: 538509  
Einde productie

FESTO

met veldbusaansluiting.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Ventiefunctie                              | 2x2/2 open/gesloten monostabiel<br>2x3/2 gesloten monostabiel<br>2x3/2 open monostabiel<br>3/2 gesloten monostabiel<br>5/2 bistabiel<br>5/2 monostabiel<br>5/3 belucht<br>5/3 ontlicht<br>5/3 gesloten |
| Ventielgrootte                             | 10 mm  |
| Max. normale nominaal debiet               | 180 l/min bei 10 mm  |
| Werkdruk                                   | -0,9 ... 10 bar  |
| Elektrische sturing                        | Veldbus  |
| Max. aantal ventielplaatsen                | 24   |
| Max. aantal drukzones                      | 2  |
| Elektrisch I/O-systeem                     | ja   |
| Omgevingstemperatuur                       | -5 ... 50 °C   |
| Breedte                                    | 10 mm  |
| Beschermingsgraad                          | IP40   |
| Toelating                                  | c UL us - Recognized (OL)  |
| Nominale diameter                          | 2,5 mm   |
| Ontluchtingsfunctie                        | niet regelbaar   |
| Soort bediening                            | elektrisch   |
| Type eiland                                | 82   |
| Constructieve opbouw                       | Zuigerschuif   |
| Stuurluichttoevoer                         | extern<br>intern   |
| Ventieleilandmontage                       | vast raster  |
| Schakelpositie-indicator                   | LED  |
| Stuurdruk                                  | 3 ... 8 bar  |
| geschikt voor vacuüm                       | ja   |
| Nominale bedrijfsspanning DC               | 24 V   |
| Toegelaten spanningschommelingen           | +/- 10 %   |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium    | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 1  |
| Mediumtemperatuur                          | -5 ... 50 °C   |
| Stuurmedium                                | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |