



# debietsensor SFET-R1000-L-WQ4-D-K3

Artikelnummer: 538539  
Einde productie

FESTO

Miniatuurdebiettransmitter voor vacuümbereik.

Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Beginwaarde debietmeetbereik	-10 l/min
Eindwaarde debietmeetbereik	10 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 2 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Stikstof
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Inschakeltijd	5 ms
Analoge uitgang	1 - 5 V
Lineariteitsfout FS	5 %
Herhaalbaarheid analoge waarde FS	2 %
Belastingsweerstand	> 50 kOhm
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 24 V
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	3 m
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	loodrecht horizontaal
Pneumatische aansluiting	QS-4
Productgewicht	25 g
Materiaal behuizing	PA
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED
Beschermingsgraad	IP40
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand