



# stuurleiding KES-MC-1-SUB-15-10

Artikelnummer: 538921  
Einde productie

FESTO

voor I/O-verbinding voor het aansluiten op een willekeurige sturing.  
Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	15
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	18
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	15
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 40 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 75 mm
Kabeldiameter	10 mm
Kabelmontage	18x0,34 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	Kabelschoen
Beschermingsgraad	IP54
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand