

meenemer FKC-40

Artikelnummer: 538962

FESTO

voor lineaire aandrijving DGC-G.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Radiale afwijking +/-	2,5 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Kortstondige maximaal toegelaten belasting in krachtrichting +/-	3.000 N
Langdurige maximale toegelaten belasting in krachtrichting +/-	1.400 N
Productgewicht	180,2 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal gewricht	PA-versterkt
Materiaal kogeltap	hooggelegeerd staal
Materiaal plaat	aluminumlegering