


Checkbox CHB-C-F

Artikelnummer: 539076

FESTO

compacte vorm



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Telfunctie	ja
Beschermingsgraad	IP64
Aansluiting voor encoder	volgens RS 485 specificatie
Uitgangen	Deel goed en juist georiënteerd Deel goed, maar slecht georiënteerd Deel verkeerd Sturing transportband Bandsturing / bedrijfsklaar Statusmelding "Waarschuwing" Foutuitgang Meterstand bereikt PLC_Power
Ingangen	Stuwsensor 1 Stuwsensor 2 Camera - Enable Externe fout Counter Reset Externe start Externe sensor Toetsblokkering Type Select 0 Type Select 1
Max. aantal verschillende oriënteringen per typegeheugen	8
Max. aantal typegeheugens	16
Voorselectie hoeveelheid	Software CheckKon
Telbereik	1 - 2 Mrd.
Beveiliging intern	8 A smeltzekering
Elektronische begrenzing van de uitgangen op	700 mA
Max totaalstroom aan aansluiting PLC	1 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij onbelaste uitgangen	750 mA
Toeelaten spanningsschommelingen	+/- 15 %
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Omgevingsvoorwaarden	droog Afscherming van extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	2.500 g
Resolutie camera	4/100 mm
Belichtingstijd	128 ... 1.024 µs
Werkafstand	95 ... 99 mm
Gezichtsveld	42 - 45 mm
Diagnose-interface	RS232-interface 115 Kbaud M12x1 4-polig
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE