


# verbindingkabel NEBV-S1W37-E-5-LE10

Artikelnummer: 539241

FESTO

voor multipoolaansluiting aan ventieleiland VTSA en VTSA-F, voor max. 8 ventielspoelen, met Sub-D contactdoos, 10-polig, geschikt voor kabelrups.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Applicatie	Enkel voor multipoolaansluiting ventieleiland VTSA/VTSA-F
Volgens norm	DIN 47100
Kabelidentificatie	met labelhouder
Productgewicht	563,2 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	10
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	3x schroef M4
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	10
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	2 A
Stootspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 30 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 74 mm
Kabeldiameter	7,4 mm
Kabelmontage	10x0,34
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal behuizing	PA
Materiaal isoleerkous	PVC