



Verbindingsleiding NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Artikelnummer: 539512

FESTO

voor cilinderschakelaar, positietransmitter, drukschakelaar, debietsensor, optische en inductieve sensoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik AC	30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	30 V
Stroombelastbaarheid	1,7 A
Vervuilinggraad	3
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Maximaal aandraaimoment contrastekker	0,3 Nm
Maximaal aandraaimoment stekker	0,5 Nm
Min. kabelbuigradius	35 mm
Elektrische aansluiting	4-polig / 5-polig M5x0,5 / M12x1 Rechte stekker / recht contact
Kabelmontage	4 x 0,14 mm ²
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabellengte	1 m
Kabeltype	LifY11Y
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm ²
Soort bevestiging	met kartelmoer met wartelmoer
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal - informatie dopmoer	Messing vernikkeld
Materiaal - informatie behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie kabelmantel	TPE-U(PU)
Materiaalinformatie insteekcontact	Messing vergulde