

contrastekker MSSD-V-M16

Artikelnummer: 539713

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175301, B.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	50
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	35 g
Elektrische aansluiting	3-polig Haakse stekker Aansluitpatroon vorm B volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Kabelschroefkoppeling	M16
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	HNBR