

# haakse aansluitplaat VABF-S4-1-A2G2-N14

Artikelnummer: 539722

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, werkaansluitingen 2 en 4, 90° hoek.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	217 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium