

Aansluitblok CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP


Artikelnummer: 539896

Einde productie

[voor ventieleiland CPA-SC.](#)

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|--|
| Rastermaat | 10,5 mm |
| Scheiding drukzones | 1 en 3 en 5 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 2 |
| Ventielplaats - kenmerk | Label |
| Werkdruk | 10 bar |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Geluidsdrukkniveau | 85 dB(A) |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Productgewicht | 430 g |
| Ventielinterface elektrisch | 3-polig |
| Soort bevestiging aansluitplaat | met doorgangsboring met DIN-rail |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgangsboring met DIN-rail |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12/14 | M5 |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12 | M5 |
| Aansluiting luchtopening | M5 |
| Aansluiting stuurontluchting 82 | M5 |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 4 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/8 |
| Informatie materiaal aansluitplaat | aluminumlegering geanodiseerd |