



veldbusadapter FBA-CO-SUB-9-M12

Artikelnummer: 540324

FESTO

voor de aansluiting op CANopen of DeviceNet.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	CANopen DeviceNet
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroeven 4-40 UNC-2A
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	5
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Kabellengte	0,1 m
Kabeldiameter	6,3 mm
Kabelmontage	4x0,34 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)