

kogelkraan-aandrijfteenheid

VZPR-BPD-22-R38

Artikelnummer: 540511

FESTO

Messing, met dubbelwerkende aandrijving DAPS 2/2-weg, nominale breedte 3/8 ", PN40, draad EN 10226-1.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg) Zwaai-aandrijving
Soort bediening	elektrisch pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	CNOMO met inwendige schroefdraad
Aansluiting armatuur	Rp3/8
Schakelpositie-indicator	Knoprichting = debietrichting
Nominale breedte DN	15
Werkdruk aandrijving	1 ... 8,4 bar
Nominale druk armatuur	40
Mediumtemperatuur	-20 ... 150 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Productgewicht	1.300 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand