

kogelkraan-aandrijfteenheid

VZPR-BPD-22-R2

Artikelnummer: 540517

FESTO

Messing, met dubbelwerkende aandrijving DAPS 2/2-weg, nominale breedte 2 ", PN25, draad EN 10226-1.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg) Zwaai-aandrijving
Soort bediening	elektrisch pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	CNOMO met inwendige schroefdraad
Aansluiting armatuur	Rp2
Schakelpositie-indicator	Knoprichting = debietrichting
Nominale breedte DN	50
Werkdruk aandrijving	1 ... 8,4 bar
Nominale druk armatuur	25
Mediumtemperatuur	-20 ... 150 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Productgewicht	5.400 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand