


aansluitplaat VABS-S4-1S-G14-R3

Artikelnummer: 541063

FESTO

met gatenpatroon volgens norm 15407-2.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurluchttoevoer	extern
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	2 A
Vervuilingsgraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Gc (GB)
ATEX-categorie Gas	II 3G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ec IIC T3 Gc X
Explosiegroep samenbouw	IIC
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
max. oppervlaktetemperatuur samenbouw	T3
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	302 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring volgens ISO 15407-2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium