


aansluitplaat

VABS-S4-1S-G14-B-R3

Artikelnummer: 541069

FESTO

met gatenpatroon volgens norm 15407-2.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Breedte | 26 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 15407-2 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt | 2 A |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU | EPL Gc (GB) |
| ATEX-categorie Gas | II 3G |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex ec IIC T3 Gc X |
| Explosiegroep samenbouw | IIC |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| max. oppervlaktetemperatuur samenbouw | T3 |
| Beschermingsgraad | IP65 NEMA 4 in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 302 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring volgens ISO 15407-2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | gespuitgiet aluminium |