

# inschakelventiel MS6N-EM1-1/4

Artikelnummer: 541293

FESTO

manueel, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Constructieve opbouw                    | Draaischuif   |
| Soort bediening                         | manueel   |
| Ontluchtingsfunctie                     | niet regelbaar  |
| Soort sturing                           | direct  |
| Ventiel functie                         | 3/2 bistabiel   |
| Werkdruk                                | 0 ... 18 bar  |
| C-waarde                                | 10,7 l/sbar   |
| b-waarde                                | 0,56  |
| normaal nominaal debiet                 | 3.000 l/min   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                              |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform  |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumtemperatuur                       | -10 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C   |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie                       |
| Soort bevestiging                       | inline-installatie<br>met toebehoren<br>naar keuze:       |
| Inbouwpositie                           | willekeurig   |
| Stroomrichting                          | niet omkeerbaar   |
| Productgewicht                          | 580 g   |
| Pneumatische aansluiting 1              | 1/4 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2              | 1/4 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 3              | 1/2 NPT   |
| Materiaal dichtingen                    | TPE-U(PU)   |
| Materiaal behuizing                     | gespuitgiet aluminium                                     |