

robuuste slang PAN-R-8X1,5-SI

Artikelnummer: 541676

FESTO

uitwendig gekalibreerd, voor hoge druk tot 20 bar, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8 mm
Debietrelevante buigradius	29 mm
Binnendiameter	5 mm
Min. buigradius	20 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 35 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 507,5 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,0316 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 8 mm
Kleur	zilver
Shore-hardheid	D 62 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A