


manometer MA-27-25-R1/8

Artikelnummer: 541734

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [bar]	0 ... 25 bar
Weergavebereik	0 ... 362,5 psi
Nominale grootte manometer	27
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 2,5 MPa
Werkdruk	0 ... 25 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 362,5 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/8
Materiaal in contact met media	PA-versterkt
Materiaal inschroeftap	PA-versterkt
Materiaal behuizing	PA
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	8 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) psi (binnen)