


verbindingskabel NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Artikelnummer: 542129

FESTO

voor cilinderschakelaar, positietransmitter, drukschakelaar, debietsensor, optische en inductieve sensoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Inbouwpositie	willekeurig
Kabeleigenschap	Standaard
Schakelpositie-indicator	nee
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 70 °C
Max. aandraaimoment	0,6 Nm bij M12x1
Min. kabelbuigradius	52 mm
Productgewicht	26 g
Elektrische aansluiting 1	Recht stopcontact, M12x1, 5-pins, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, M12x1, 4-pins, A-gecodeerd
Kabelmontage	4x0,34
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabellengte	0,15 m
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm ²
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	met schroefdraadstekker met wartelmoer
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal wartelmoer	Gespuitgiet zink
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal schroeven	Gespuitgiet zink
Informatie materiaal insteekcontact	Contactdoos verguld Koperlegering Stekker verguld