


Verbindingskabel NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Artikelnummer: 542130

FESTO

voorgemonteerd, voor MFH-ventielen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Gebaseerd op norm | EN 175301-803 EN 61076-2-101 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Kabeleigenschap | Standaard |
| Schakelpositie-indicator | LED |
| Schakelstatusweergave | LED geel |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 70 °C |
| Max. aandraaimoment | 0,6 Nm bij M12x1 0,4 Nm bij M3 |
| Min. kabelbuigradius | 59 mm |
| Productgewicht | 69 g |
| Elektrische aansluiting 1 | Hoek-stopcontact, vierkant, 3-pins, type B1 |
| Elektrische aansluiting 2 | Rechte stekker, M12x1, 5-pins, A-gecodeerd |
| Kabelmontage | 3 x 0,75 mm ² |
| Kabeldiameter | 5,9 mm |
| Kabellengte | 0,5 m |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,75 mm ² |
| Aardverbinding | beschikbaar |
| Soort bevestiging | op magneetventiel met centrale schroef M3 met schroefdraadstekker |
| Kleur behuizing | zwart |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Informatie materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Informatie materiaal behuizing | PBT TPE-U(PU) |
| Informatie materiaal kabelmantel | PVC |
| Informatie materiaal schroeven | Staal Gespuitsgiet zink |
| Informatie materiaal insteekcontact | Contactdoos vertind Koperlegering Stekker verguld |