


Verbindingskabel NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Artikelnummer: 542135

FESTO

voorgemonteerd, voor CPE10/14-M1BH-ventielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	LED
Schakelstatusweergave	LED geel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid	1 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Max. aandraaimoment	0,6 Nm bij M12x1 0,25 Nm bij M2
Min. kabelbuigradius	42 mm
Productgewicht	48 g
Elektrische aansluiting 1	Hoek-stopcontact, vierkant, 2-pins, MSZC
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, M12x1, 5-pins, A-gecodeerd
Kabelmontage	2 x 0,25 mm ²
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabellengte	2,5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm ²
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2 met schroefdraadstekker
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Informatie materiaal schroeven	Staal Gespuitsgiet zink
Informatie materiaal insteekcontact	Contactdoos vertind Koperlegering Stekker verguld