


Bolkraan

VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

Artikelnummer: 542843

FESTO

corrosie- en zuurbestendig.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (2-weg) |
| Soort bediening | mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Rp1/4 |
| Flensgatenpatroon | F03 F04 |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Nominale breedte DN | 8 |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Bedieningsmoment | 7 Nm |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 180 °C |
| Debiet Kv | 7 m ³ /h |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Informatie materiaal dichtingen | FPM PTFE |
| Informatie materiaal kogel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer kogel | 1.4401 |
| Informatie materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 200 g |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn druktoestellen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |