

lineaire portaalmanipulators


DHSL-2DGE40ZR-HMP25

Artikelnummer: 543012

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemas met geleidingsas en modulaire handlingas, dynamisch positioneren en robuust. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	HMP-25
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-40-ZR-KF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 2.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,1$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,1$ mm