


# vrijdragende portaalmanipulatoren DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Artikelnummer: 543044

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemmassen met rolgeleiding, verticaal modulaire handlingas, exact en robuust. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Ruimteportaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	HMP-25
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-40-ZR-RF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met rolgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,1$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,1$ mm
Aandrijving X-as	DGE-40-ZR-RF
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met rolgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	$\pm 0,1$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	$\pm 0,1$ mm