


Parallelkit EAMM-U-D40-42B

Artikelnummer: 543159

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	10,016 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,1 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	660 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen