


parallelkit EAMM-U-E48-70A

Artikelnummer: 543234

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	3.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	71,138 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	5,5 Nm
Productgewicht	1.300 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen